

Position de la valve d'inflation : Côté eau Côté sec

Hauteur du niveau d'eau :

- Jusqu'à 1 m
- Jusqu'à 2.5 m
- Jusqu'à 5 m

Méthode d'inflation : Pompe manuelle avec le manomètre

Boitier de Commande

Détecteur liquide : pcs

Batterie de secours

Longueur du câble.....

Emplacement de l'unité de contrôle

Taille minimale du boitier :

400x500x210mm

Prise de Porte Coté SEC poignée avec béquille – Dispo uniquement jusqu'à 1 m (manuel / automatique)
 Poignées boule – Dispo uniquement jusqu'à 1 m (manuel/automatique)
 Poignée d'adhérence (Encoche de porte)

Ferme Porte sans avec
 Avec barre anti panique supplémentaire coté SEC – porte tenue ouverte
(En version avec unité de commande automatique) (Uniquement 1 m)

Finition (couleur RAL) 9006 7016 Autres (frais supplémentaires)

Option HUBLOT sans avec
dimensions :

Cylindre Sécurisé sans avec

Remarques :

DATE : ÉDITÉ PAR :

SIGNATURE :

TÉLÉPHONE :